

Link do produktu: <https://sklep.polusoptyk.pl/1-day-acuvue-moist-for-astigmatysm-30-szt-p-466.html>

1-DAY ACUVUE MOIST for Astygmatisz - 30 szt.



Cena	104,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	733905562723
Producent	Johnson&Johnson

Opis produktu

Soczewki jednodniowe Acuvue OASYS 1-Day for ASTIGMATISM korygują astygmatisz.

W produkcji soczewki wykorzystano unikatowe połączenie technologii HydraLuxe™ i konstrukcji stabilizacji powiekami (EYELID STABILIZED DESIGN™), co pozwala pacjentom z astygmatiszem uzyskać doskonałą jakość widzenia i stabilność rotacyjną soczewki.

CECHY SOCZEWKI I KORZYŚCI DLA TWOJEGO OKA:

- Soczewki utrzymują się stabilnie na oku aby dawać doskonałą jakość widzenia podczas wielu codziennych czynności.
- Zawierają zaawansowany składnik nawilżający wbudowany w strukturę soczewki, który pomaga utrzymać uczucie nawilżenia oczu przez cały dzień.
- Udoskonalona konstrukcją stabilizacji powiekami zastosowana w soczewkach ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM z Technologią Zintegrowanej Łzy™ zapewnia świetne właściwości przy zakładaniu i zdejmowaniu soczewek.²
- posiadają filtr UV (klasy 1 lub 2), który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka

PIELĘGNACJA:

Soczewki jednodniowe 1 DAY for ASTIGMATISM nie wymagają czyszczenia ani przechowywania w pojemniku. Wyrzuć je wieczorem a następnego dnia włóż nową parę.

DLA KOGO SOCZEWKA 1 DAY ACUVUE for ASTIGMATISM?

- dla osób, które mają astygmatisz i nie widzą komfortowo i wyraźnie w soczewkach sferycznych
- dla tych, którzy muszą przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach,
- dla osób, które lubią aktywność i uprawiają sporty.
- dla wielbicieli okularów przeciwsłonecznych. Możesz kupić okulary bez korekcji o wybranym kształcie i kolorze soczewek.
- dla podróżujących, którzy zmieniają miejsca, cenią sobie wygodę i komfort.
- dla kinomanów – bez problemu wolisz dodatkowe okulary 3D

PARAMETRY TECHNICZNE:

Opakowanie zawiera 30 sztuk soczewek o jednakowej mocy. Soczewki pakowane są w pojedyncze blistry

Materia? - Senofilcon A
Zawarto?? wody: 38%
DK/t - 129
Filtr UV - 97 % UVB, 82 % UVA

Tryb noszenia - jednodniowy
Tryb wymiany - jednorazowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

moc: 0,00 dptr , -0,25 dptr , -0,50 dptr , -0,75 dptr , -1,00 dptr , -1,25 dptr , -1,50 dptr , -1,75 dptr , -2,00 dptr , -2,25 dptr , -2,50 dptr , -2,75 dptr , -3,00 dptr , -3,25 dptr , -3,50 dptr , -3,75 dptr , -4,00 dptr , -4,25 dptr , -4,50 dptr , -4,75 dptr , -5,00 dptr , -5,25 dptr , -5,50 dptr , -5,75 dptr , -6,00 dptr , -6,50 dptr , -7,00 dptr , -7,50 dptr , -8,00 dptr , -8,50 dptr , -9,00 dptr , +0,25 dptr , +0,50 dptr , +0,75 dptr , +1,00 dptr , +1,25 dptr , +1,50 dptr , +1,75 dptr , +2,00 dptr , +2,25 dptr , +2,50 dptr , +2,75 dptr , +3,00 dptr , +3,25 dptr , +3,50 dptr , +3,75 dptr , +4,00 dptr

cylinder: -0,75 dptr , -1,25 dptr , -1,75 dptr , -2,25 dptr

oś: 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180